

**Garant****DNMG 110408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Spånbryder	SS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning