

Garant**Drejevendeskersplatte SNMG 150616, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7020-2
GTIN	4069515017763
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	8
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbryder	SG
ISO-kode, vendeskersplatte	SNMG 150616
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min

Datablad

Slet-/skrubbearbejdning

Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning