

**Kernebor HSS skæredybde 55 mm, TiAlN, Ø DC m7: 35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118822 35
GTIN	4069515029582
Artikelklasse	12D

Beskrivelse**Udførelse:**

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft – Ø**19 mm**.

HSS med speciel TiAlN-belægning af hensyn til forbedrede skære-egenskaber (forhindring af materialesammensvejsning).

Anvendelse:

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

Leveringsomfang:

Uden udstøder.

Bemærk:

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	85,5 mm
Skaft-Ø	19,05 mm
Skæredybde	55 mm
Nominel Ø D _c	35 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard

Skaft	Weldon-skaft
Produkttype	Kernebor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
GG	egnet		
GGG	egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		