

Garant**Drejevendeskærsplatte CC.T 060204, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260052 HB7020-2
GTIN	4069515019224
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7020-2
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Datablad

Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning