

Garant**Drejevendeskersplatte WNMG 080412, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252210 HB7010-2
GTIN	4069515019064
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	SG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 415 m/min
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-2
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskersplatte	WNMG 080412

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning