

Garant**Drejevendeskersplatte CNMG 120404, til sletbearbejdning, Wiper****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250059 HB7020-2
GTIN	4069515015646
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7020-2
Primær anvendelse	P
Spånbryder	WSS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskersplatte	CNMG 120404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 480 m/min

Datablad

Skærebetingelse

let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning