

Garant**Drejevendeskersplatte TC.T 110204, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260982 HB7010-2
GTIN	4069515021616
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-2
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	3
Spånbryder	SM
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o

Datablad

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

120 - 440 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning