

**Garant****Drejevendeseskærsplatte WNMG 060408, til sletbearbejdning, Wiper****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251955 HB7020-2 |
| GTIN                | 4069515018487   |
| Artikelklasse       | 21G             |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Antal skift/skær                         | 6                |
| Spånbryder                               | WSS              |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,3 - 2,5 mm     |
| Skæremateriale                           | HM               |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm           |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,5 mm/o   |
| Primær anvendelse                        | P                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | WNMG 060408      |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt      |
| Type                                     | HB7020-2         |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 170 - 480 m/min  |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning