

Garant**Drejevendeskersplatte CCMT 120404, til middel bearbejdning, Wiper****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260159 HB7020-2
GTIN	4069515020046
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskersplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Spånbryder	WSM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Type	HB7020-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 410 m/min

Datablad

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning