


Garant**Drejevendeskersplatte SNMG 120412, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251226 HB7035-2
GTIN	4069515017701
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
ISO-kode, vendeskersplatte	SNMG 120412
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	8
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	1,2 mm

Datablad

Type	HB7035-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning