

Garant**Drejevendeskersplatte SNMG 120408, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251324 HB7020-2
GTIN	4069515017725
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SG
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
ISO-kode, vendeskersplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7020-2

Datablad

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning