

Garant**Drejevendeskersplatte TC.T 16T304, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HB7010-2
GTIN	4069515021678
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7010-2
Tolerance	M
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
ISO-kode, vendeskersplatte	TCMT 16T304
Spånbryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Datablad

Antal skift/skær

3

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning