

Garant**Drejevendeskersplatte VNMG 160404, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251802 HB7010-2
GTIN	4069515018227
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7010-2
Spånbryder	SM
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskersplatte	VNMG 160404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 m/min

Datablad

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning