

Garant**Drejevendeskersplatte CNMG 120408, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7020-2
GTIN	4069515016186
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Antal skift/skær	4
Spånryder	SG
ISO-kode, vendeskersplatte	CNMG 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o

Datablad

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning