


Garant**Drejevendeskersplatte TCMT 110204, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260952 HB7035-2
GTIN	4069515021357
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	3
Type	HB7035-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskersplatte	TCMT 110204
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning