


**Garant****Drejevendeskersplatte WNMG 080408, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 252208 HB7020-2 |
| GTIN                | 4069515019026   |
| Artikelklasse       | 21G             |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Hjørneradius                             | 0,8 mm           |
| ISO-kode, vendeskersplatte               | WNMG 080408      |
| Primær anvendelse                        | P                |
| Antal skift/skær                         | 6                |
| Skæremateriale                           | HM               |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt      |
| Spånbryder                               | SG               |
| Skæredybde $a_p$                         | 1,5 - 6 mm       |
| Tilspænding $f$                          | 0,25 - 0,6 mm/o  |
| Type                                     | HB7020-2         |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 110 - 360 m/min  |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning