

Garant**Drejevendeskersplatte VC.T 160404, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261372 HB7020-2
GTIN	4069515022477
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskersplatte	VCMT 160404
Tolerance	M
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 400 m/min

Datablad

Type	HB7020-2
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning