


Garant**Drejevendeskersplatte WNMG 060408, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251954 HB7010-2
GTIN	4069515018425
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 500 m/min
Type	HB7010-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning