


Garant**Drejevendeskersplatte WNMG 080408, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252208 HB7130-2
GTIN	4069515022866
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Type	HB7130-2
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskersplatte	WNMG 080408
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Spånbryder	VG
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	0,8 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning