

Garant**Drejevendeskersplatte SCMT 09T308, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260763 HB7010-2
GTIN	4069515021074
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskersplatte	SCMT 09T308
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7010-2
Spånbryder	SM

Datablad

Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning