

**DNMG 150608, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150608 CA6525 Type: CA6525

Spånryder: MQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	MQ
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning