


Garant**CC.T 060204, Type: CU7010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 CU7010 Type: CU7010

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min

Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning