

**DNMG 150604, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 CA510 Type: CA510

Spånryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 180 - 590 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	PQ
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning