


**Garant****DNMG 110404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110404 HB7020 Type: HB7020  
Spånbryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning