

**Garant****CC.T 060202, Type: CU7010**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CCMT 060202 CU7010 Type: CU7010  
Spånbryder: SS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning