

LOCTITE**Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 572**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083321 572
GTIN	5010266572321
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Langsomt hærdende, til fittings, haner og ventiler.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Til gevindstørrelse op til	M80

Funktionsstyrke efter	72 h
min. løsdrejningsmoment	7 Nm
Producentbetegnelse	LOCTITE 572
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Håndfasthed efter	12 min
Farve	hvid
Dynamisk viskositet	14400 - 28600 mPas
egnet til anvendelsesområde	Rørgevind
egnet til anvendelsesområde	Forbindelsesstykker
Påfyldningsmængde	50 ml
Maks. spaltemål	0,1 mm
Kemisk basis	Dimethakrylatester
egnet til materiale	Metal
Form	pastøs
Flammepunkt	93 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Styrkeklasse	Mellemfast
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel