


DNMG 150604, Type: CA6525

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MQ
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning