


Garant**CC.T 09T304, Type: CU7010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 CU7010 Type: CU7010
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	80 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Sekundær anvendelse	M
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	CU7010
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning