

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302267 4
GTIN	4045197646194
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	130 mm
Spænde-Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Udvendig Ø D	17 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar

Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1