

**Garant****Krympepatron, SK 50 A = 120, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302305 6
GTIN	4045197288585
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Spændenøgler til antræksboltelSO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50