

Garant**Krympepatron, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302266 18
GTIN	4045197646149
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40