

Garant**GARANT Vap Tap snittapper til gennemgangshuller, Til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146437 M3-12
GTIN	4069515037549
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i. Sammensat af snittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 132642

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Tap
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Farvering	grøn

Produkttype

Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		