



Krympepatron, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 18 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302288 18
GTIN	2050001689979
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Højvarmefast stål.
- Str. 3–5 til HM, fra str. 6 til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med Balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 - 354450.

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 50 kort

Holder-standard	ISO 7388-1
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) Passer til konus 50 SK	308820 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
	308740 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Værktøjsbasisholder til SK Til konisk skaft 50 SK	354225 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50