



Krympepatron, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 20 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302288 20
GTIN	2050001689986
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Højvarmefast stål.
- Str. 3–5 til HM, fra str. 6 til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med Balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Spåntagningsstrategi: HPC

Spænde-Ø D₁: 20 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm

Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Spændenøgler til antræksboltISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50