

**Garant****SC.T 120404, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

SC.T 120404 HB7020 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7020

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning