

**Fladespændepatron Form ADB, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302610 10
GTIN	4250122612780
Artikelklasse	36E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er brunerede.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10