

Garant**Fræsevendeskærsplatte AOMT110408 ER, til Softcut®-fræser, HB7510-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215432 ST900
GTIN	4069515039178
Artikelklasse	2A1

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 5,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	AOMT110408 ER
Type	HB7510-1
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

Datablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		