

**Garant****Krympepatron slank, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302325 8
GTIN	4045197288233
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**

**Anvendelse:**

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udvendig Ø D	30,9 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillings skrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillings skrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksbolt tætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
	302416 20/8

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 20/8 mm

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus  
40

308740 40

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer  
til konus 40

308700 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308795 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus  
40

308802 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308635 40

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1  
20/8 mm

302415 20/8