

Garant**Fræsevendeskærsplatte AOMT110408 ER, til Softcut®-fræser, HB8630****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215462 INOX
GTIN	4069515039291
Artikelklasse	2A1

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 5,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	AOMT110408 ER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

Datablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		