

Garant**Fræsevendeskærsplatte AOMT110408 TR, til Softcut®-fræser, HB7830-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215486 UNI
GTIN	4069515039376
Artikelklasse	2A1

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 5,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	AOMT110408 TR
Type	HB7830-1
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Datablad

Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		