

Garant**SC.T 09T304, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Spånbryder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HU7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning