

duMONT**Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 8C1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 290405 8C1 |
| GTIN | 662600444075 |
| Artikelklasse | 29J |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

- Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
- Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.
- Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
- Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 299 mm

Kilenotbredde: 8 mm

Kilenotdybde: 3,3 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 22 - 30 mm

Rømmelængde i stål: 10 - 64 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 1700 kg

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------|
| Til borings-Ø jfr. DIN 6885 | 22 - 30 mm |
| Nålelængde | 299 mm |
| Rygbredde | 9,63 mm |
| Kilenotdybde | 3,3 mm |
| Antal arbejdsgange | 3 |
| krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 1700 kg |
| Kilenotbredde | 8 mm |
| Rømmelængde i stål | 10 - 64 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Produkttype | Rømmeværktøj |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | | |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | | |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Grafit, GFK, CFK | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |

Tilbehør

Indlæg til stødrømmenål nr. 290405 – 407 Type 8C1

290410 8C1