

**Kombinationstang, forkromet, med greb, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700401 180
GTIN	4003773043072
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også egnet til klavertråd.

Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2 mm
Hel længde	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang

