

**Garant****Krympepatron, SK 50 A = 200, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302355 16
GTIN	4045197288837
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
	302410 32/16

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 32/16 mm

AntræksbolteForm A Passer til konus 50

308600 50

Antræksboltetætnet Passer til konus 50

308660 50

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue  
Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere  
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

308820 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308765 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50

308795 50

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Antræksbolteform B Passer til konus 50

308640 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer  
til konus 50

308720 50

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50

308650 50

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50

308785 50