

**Mekanikerskævbider, forkromet med greb, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	724201 125
GTIN	4003773005315
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slankt hoved og induktionshærdede skær. Skærhårdhed ca. 63 HRC. Indlagt led med slørfri gang.

Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	0,6 mm
med returfjeder	nej
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1 mm
med aktiverbar returfjeder	nej
Hel længde	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)

Materiale	Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	forkromet
Produkttype	Skærende tang