


**Garant**

**mini-skæreplatte til uddrejning, indvendigt uden spånbrøder højre, HB720, Ø Dmin: 11 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270020 11
GTIN	4045197560117
Artikelklasse	211

**Teknisk beskrivelse**

Min. Ø $D_{min}$	11 mm
Plattetykkelse T	4 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	2,3 mm
Spids-midte-afstand $L_3$	6,7 mm
Plattestørrelse Ø d	8 mm
Kilevinkel $\alpha$	70 grader
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
Radius R	0,2 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	0,15 - 0,5 mm
Belægning	TiCN
Type	HB720
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		