



Forlænger til hydraulisk spændepatron, L = 150 mm, Skaft-Ø d / spænde-Ø D1: 20/12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

Med aksial længdeindstilling. Fleksibel takket være anvendelse af mellemtykker.

Anvendelse:

Egner sig til hydroekspansions- og spændetangspatron.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Skaft-Ød	20 mm
L ₁	46 mm
Justeringsområde V	10 mm
Gevind M	M10×1
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Produktnavnsegenskab	L = 150 mm
Produkttype	Hydrauliske spændepatroner, tilbehør

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5