

HOLEX**Endedrejestål højre omtrent som DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, Skaftfirkant: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296705 20
GTIN	4045197519542
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetal – stålskafter med 700 - 800 N/mm² styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladede faser er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skærafrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	20 mm
Samlet længde	125 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål

