


Garant**TCMT 110202, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110202 HB7415 Type: HB7415
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mm
Tilspænding f : 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Spånbryder	TIS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7415

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110202
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning