

Garant**eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273830 25/6
GTIN	4045197531346
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136. Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	40,5 mm
Indstiksdybde t_{maks}	30 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbredde L_4	26,5 mm
Stikbredde W	6 mm
Samlet længde L	112 mm
Serie	Eco
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 7	279815 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600